PS_ZQV_SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	テストアダプター (端子), 1000 V, 20 A
注文番号	<u>1116710000</u>
種別	PS_ZQV_SET
GTIN (EAN)	4032248911455
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

PS_ZQV_SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
高さ	94 mm	高さ(インチ)	3.7008 inch
直径	4 mm	正味重量	82 g
温度			
周囲温度	-5 °C40 °C		
環境製品コンプライアンス			
収売収品コンノフィノンハ			
RoHS 対応状況	準拠		
REACH SVHC SCIP	Lead 7439-92-1 8d191f1d-272c-40a1-8319-	7de6fe5d9746	
クランプ用コンダクタ (定格接続)			
(Caracara)			
被覆剥き長さ	20 mm	接続方式	プラグイン接続
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大		配線接続断面、細径撚線、最大	1.5 mm ²
接続断面、撚線、最大	1.5 mm ²		
システム仕様			
バージョン	テストプラグ		
全般			
極数	1		
寸法			
直径	4 mm	ピッチ (mm) (P)	5.40 mm
材料データ			
色 ————————————————————————————————————	赤色		
評価データ			
定格電圧	1000 V	クランプ支持 & 差し込み式システムの最 大電圧	1000 V
公称電流	20 A	最大導体電流	20 A
追加の技術データ			
スナップインペグ付属	いいえ	取り付け方式	接続されている
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002555 EC002555	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002555 EC002555
L111V1 0.0	20002000	L11101 0.0	20002000

カタログステータス / 図面 2



PS_ZQV_SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ETIM 10.0	EC002555
ECLASS 9.1	27-14-11-48
ECLASS 11.0	27-14-11-48
ECLASS 13.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04

27-14-11-48
27-14-11-48
27-14-11-48
27-25-03-04