

HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドミュラー接点用
圧着ツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
注文番号	1119580000
種別	HTF HYB
GTIN (EAN)	4032248900626
数量	1 items

HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	443.2 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	(1)圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大	1 mm ²	フェルール断面積、最小	0.08 mm ²
クリンプタイプ/プロファイル	FoderBcrimp		

接点の説明

クリンプ範囲、最大	1 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.08 mm ²
-----------	-------------------	-----------	----------------------

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

