

HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, ねじ接続, 設置サイズ: 550
注文番号	1120140000
種別	HDC HP 550 SHOCKPROTEC
GTIN (EAN)	4032248901470
数量	1 items

HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

長さ	39.3 mm	長さ (インチ)	1.5472 inch
直径	17.4 mm	正味重量	8 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続方式	ねじ接続	設置サイズ	550
UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色
絶縁抵抗	1010 Ω	絶縁材	光ファイバーポリアミド
汚染度	PD 2 (PD 3)	基本材質	PA 66 GF 30, ステンレススチール、防錆性
シリーズ	HighPower	ハロゲン不使用	false
BG	550		

一般データ

接続方式	ねじ接続	バージョンインサート	Cutter 550
色	黒色	基本材質	PA 66 GF 30, ステンレススチール、防錆性
シリーズ	HighPower		

重要なメモ

製品情報	目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることができるようになります。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。
------	--

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

