

## PS\_ZQV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電氣接点を配線状態て確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

バージョン	テストアダプター (端子), 1000 V, 20 A
注文番号	<a href="#">1121740000</a>
種別	PS_ZQV
GTIN (EAN)	4032248902675
数量	1 items

## PS\_ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	94 mm	高さ (インチ)	3.7008 inch
直径	4 mm	正味重量	14 g

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	20 mm	接続方式	プラグイン接続
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大接続断面、撚線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>

## システム仕様

バージョン テストプラグ

## 全般

極数 1

## 寸法

直径	4 mm	ピッチ (mm) (P)	5.40 mm
----	------	--------------	---------

## 材料データ

色 赤色

## 評価データ

定格電圧	1000 V	クランプ支持 & 差し込み式システムの最大電圧	1000 V
公称電流	20 A	最大導体電流	20 A

## 追加の技術データ

スナップインペグ付属	いいえ	取り付け方式	接続されている
------------	-----	--------	---------

## 分類

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		