

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





カップリング、IEC 61076-3-106 ver.4 準拠の金属製 FreeCon PushPull プラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, FreeCon, RJ45, プラグイ ンコネクタ, IP65
注文番号	<u>1122710000</u>
種別	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC002597

EC002597

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
 MAMID承認件数			
	c(UL)us		
	0.000		
ROHS	LISTED 適合		
UL File Number Search	<u> UL ウェブサイト</u>		
証明書番号(cULus)	E316369		
寸法と重量			
ىت ب	00.0	m/=+ / / \ ~ \	4.4400 : .
深さ 高さ	28.2 mm 52 mm	<u>奥行き(インチ)</u> 高さ(インチ)	1.1102 inch 2.0472 inch
同さ 幅	41 mm	<u>同さ(1ノテ)</u> 幅(インチ)	1.6142 inch
正味重量	243.48 g	тш (122)	1.0 1 12 11011
保管温度		新 /广冯 在	40.00 70.00
休官温度 取り付け温度		動作温度	-40 °C70 °C
環境製品コンプライアンス			
DODGER - CONTRACTOR OF THE CON			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません	
一般基準			
コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4,	証明書番号(cULus)	E316369
-1122 Will	IEC 60603-7-5	in the second se	2010000
技術データRJ45カップリング			
通電能力(RJ45カップリング)	1 A	耐電圧、接点接点、最小 (RJ45 カップ	リ≥ 1000 V DC
	亜鉛ダイカスト	ング) カテゴリー(RJ45 カップリング)	Cat.6A / Class EA (ISO/
ング)			IEC 11801 2010)
絶縁抵抗(RJ45 カップリング)	> 500 MΩ	耐電圧、接点 - シールド、最大 (RJ45 カップリング)	≥ 1500 V DC
接点抵抗(RJ45 カップリング)	≤ 20 mΩ		
電気プロパティ			
50°Cの通電容量	1 A		
一般データ			
	组存	ハウジング主亜 <i>特度</i>	マルミニカルプロフィ
色	銀色	ハウジング主要材質	アルミニウムプロフィー ル, カバー:ダイカスト 鉛、塗装
		/m >++ A .	
取り付け方式	ねじ取り付け	保護度合い	IP65
取り付け方式 プラギング回数	ねじ取り付け 750	保護度合い	IP65

作成日 11.11.2025 11:22:15 MEZ

ETIM 7.0

ETIM 9.0

カタログステータス / 図面 2

ETIM 8.0

ETIM 10.0

EC002597

EC002597





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 9.1	27-44-03-18	ECLASS 10.0	27-44-03-18
ECLASS 11.0	27-44-03-18	ECLASS 12.0	27-44-03-18
ECLASS 13.0	27-44-03-18	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別IE-BP-V04Pバージョン注文番号1963900000フランジ取付けハウジング、保護キャップ

GTIN (EAN) 4032248646326

数量 10 ST

Sets - RJ45



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック 製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサー ト付属

一般注文データ

種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<u>1963160000</u>	RJ45プラグ、ツール不要, バージョン 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
数量	10 ST	

作成日 11.11.2025 11:22:15 MEZ

カタログステータス / 図面 4