

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



カップリング、IEC 61076-3-106 ver.4 準拠の金属製
FreeCon PushPull プラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, FreeCon, RJ45, プラグインコネクタ, IP65
注文番号	1122710000
種別	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
数量	1 items

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

深さ	28.2 mm	奥行き (インチ)	1.1102 inch
高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.0472 inch
幅	41 mm	幅 (インチ)	1.6142 inch
正味重量	243.48 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	--	---------------	---------

技術データ RJ45 カップリング

通電能力 (RJ45 カップリング)	1 A	耐電圧、接点接点、最小 (RJ45 カップリ ≥ 1000 V DC シング)	
ハウジングベース素材 (RJ45 カップリ 垂鉛ダイカスト シング)		カテゴリー (RJ45 カップリング)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
絶縁抵抗 (RJ45 カップリング)	> 500 MΩ	耐電圧、接点 - シールド、最大 (RJ45 カップリング)	≥ 1500 V DC
接点抵抗 (RJ45 カップリング)	≤ 20 mΩ		

電気プロパティ

50 °Cの通電容量	1 A
------------	-----

一般データ

色	銀色	ハウジング主要材質	アルミニウムプロフィー ル、カバー：ダイカスト亜 鉛、塗装
取り付け方式	ねじ取り付け	保護度合い	IP65
プラギング回数	750		

分類

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18

技術データ

ECLASS 15.0

27-44-03-18

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
ダスト保護キャップ

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V04P	バージョン
注文番号	1963900000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248646326	
数量	10 ST	

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック
製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサー
ト付属

**一般注文データ**

種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1963160000	RJ45プラグ、ツール不要、バージョン 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
数量	10 ST	