

## IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



カップリング、IEC 61076-3-106 ver.4 準拠の金属製  
FreeCon PushPull プラグインコネクタ

## 一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, FreeCon, RJ45, プラグインコネクタ, IP65
注文番号	<a href="#">1122710000</a>
種別	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
数量	1 items

## IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

深さ	28.2 mm	奥行き (インチ)	1.1102 inch
高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.0472 inch
幅	41 mm	幅 (インチ)	1.6142 inch
正味重量	243.48 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	--	---------------	---------

## 技術データRJ45カップリング

通電能力 (RJ45カップリング)	1 A	耐電圧、接点接点、最小 (RJ45 カップリ ≥ 1000 V DC ング)	
ハウジングベース素材 (RJ45 カップリ ング)	亜鉛ダイカスト	カテゴリー (RJ45 カップリング)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
絶縁抵抗 (RJ45 カップリング)	> 500 MΩ	耐電圧、接点 - シールド、最大 (RJ45 カップリング)	≥ 1500 V DC
接点抵抗 (RJ45 カップリング)	≤ 20 mΩ		

## 電気プロパティ

50 °Cの通電容量	1 A
------------	-----

## 一般データ

色	銀色	ハウジング主要材質	アルミニウムプロフィー ル、カバー：ダイカスト亜 鉛、塗装
取り付け方式	ねじ取り付け	保護度合い	IP65
プラグ回数	750		

## 分類

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18

作成日 15.03.2026 03:27:38 MEZ

カタログステータス / 図面



## IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-BP-V04P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963900000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248646326	
数量	10 ST	

## Sets - RJ45



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属

## 一般注文データ

種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<a href="#">1963160000</a>	RJ45プラグ、ツール不要、バージョン 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
数量	10 ST	