

## SAKQ 2.5/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.50, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
注文番号	<a href="#">1129300000</a>
種別	SAKQ 2.5/10
GTIN (EAN)	4032248996155
数量	20 items
ローカル製品	特定の国でのみ利用可能

## SAKQ 2.5/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 一般注文データ

ローカル製品 特定の国でのみ利用可能

## 寸法と重量

深さ	13.5 mm	奥行き (インチ)	0.5315 inch
高さ	54 mm	高さ (インチ)	2.126 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	10.52 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

PE 接続 いいえ

## 全般

極数 10

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 5.50 mm

## 材料データ

色 グレー

## 評価データ

定格電圧 400 V

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 爆発試験バージョン いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		