

SAKQ 10/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 10.00, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
注文番号	1129400000
種別	SAKQ 10/2
GTIN (EAN)	4032248996254
数量	50 items
ローカル製品	特定の国でのみ利用可能

SAKQ 10/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

一般注文データ

ローカル製品 特定の国でのみ利用可能

寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.5906 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.7087 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	4.28 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

PE 接続 いいえ

全般

極数 2

寸法

ピッチ (mm) (P) 10.00 mm

材料データ

色 グレー

評価データ

定格電圧 400 V

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		