

IE-PI-RJ45-FH-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

バージョン	プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、ツール不要, TIA-568A
注文番号	1132010000
種別	IE-PI-RJ45-FH-A
GTIN (EAN)	4032248912001
数量	10 items

IE-PI-RJ45-FH-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E471884

証明書番号 (cULus) E316369

寸法と重量

正味重量 5.87 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

火炎荷重	49 kJ	接続 1	RJ45
接続 2	IDC	項目説明	プラグインサート RJ45、ツール不要
配線	TIA-568A	色	その他
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	絶縁物断面、最小	0.85 mm
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
接触表面	ニッケル下地金メッキ、Au \geq 0.8 μ m	接続直径、固定式	0.4...0.64 mm
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24...AWG 22	導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 26...AWG 22
導体接続断面、非常に柔軟	, Approval of the cable by Weidmüller necessary	導体接続断面積、極細線仕様 (AWG)	, Approval of the cable by Weidmüller necessary
極細の燃り線接続に注意	Weidmüllerによるケーブルの承認が必要	シールド	360° all-round enclosure
保護度合い	IP67 (ハウジングあり)	プラギング回数	750
再接続可能	\geq 10サイクル (同一断面または大きい断面)		

一般基準

証明書番号 (cURus)	E471884	コネクタ規格	IEC 60603-7-51
通信アクセサリ対応 UL 規格	UL 1863	IP 保護等級	IEC 60529
証明書番号 (cULus)	E316369		

電気プロパティ

接点抵抗	\leq 20 m Ω	耐電圧、接点 / シールド	\geq 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点	\geq 1000 V AC/DC	絶縁抵抗	500 M Ω
50 °Cの通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合

IE-PI-RJ45-FH-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

重要なメモ

製品情報 プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 および HDC 対応 RJ45 インサート

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-PI-RJ45-FH-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

印刷



IE-PI-RJ45-FH-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プレスツール



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	PWZ RJ45
注文番号	1118040000
GTIN (EAN)	4032248899197
数量	1 ST