



配線ダクトカッターは、配線チャネルを手動で切断するために使用し、最大 125 mm 幅と 2.5 mm 厚壁に対応します。フィラーによって非強化プラスチックのみに適用されます。

- バリや廃棄物のないカット
- 精密なカットを行うガイド装置付属レングスストップ (1,000 mm)
- 作業台や同様の作業面に取り付け対応テーブルトップユニット
- 特殊鋼製硬化切刃

一般注文データ

バージョン	Cable duct cutting device
注文番号	1137530000
種別	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
数量	1 items

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

深さ	290 mm	奥行き (インチ)	11.4173 inch
高さ	285 mm	高さ (インチ)	11.2204 inch
幅	280 mm	幅 (インチ)	11.0236 inch
正味重量	305 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

切削工具

最大切断幅	125 mm
-------	--------

分類

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



配線ダクトカッターは、配線チャネルを手動で切断するために使用し、最大 125 mm 幅と 2.5 mm 厚壁に対応します。フィラーによって非強化プラスチックのみに適用されます。

- バリや廃棄物のないカット
- 精密なカットを行うガイド装置付属レングスストップ (1,000 mm)
- 作業台や同様の作業面に取り付け対応テーブルトップユニット
- 特殊鋼製硬化切刃

一般注文データ

種別	ERME VKSW	バージョン
注文番号	1251270000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4050118042436	
数量	1 ST	
種別	SCHUTZPROFIL VKSW	バージョン
注文番号	2007400000	
GTIN (EAN)	4050118392548	
数量	1 ST	
種別	VKSW HANDLE	バージョン
注文番号	2886200000	
GTIN (EAN)	4064675855200	
数量	1 ST	