

AP WMF2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**製品イメージ**

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 端子用エンドプレート, ベージュ, 高さ: 87.25 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid, 簿合仕様: はい |
| 注文番号 | 1142990000 |
| 種別 | AP WMF2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248925889 |
| 数量 | 50 items |

AP WMF2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 44.25 mm | 奥行き (インチ) | 1.7421 inch |
| 高さ | 87.25 mm | 高さ (インチ) | 3.435 inch |
| 幅 | 1.5 mm | 幅 (インチ) | 0.0591 inch |
| 正味重量 | 5.07 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 120 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

| | |
|-------|---------|
| バージョン | エンドプレート |
|-------|---------|

全般

| | |
|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 |
|---------|------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|------|
| 基本材質 | Wemid | 色 | ページュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|------|----|---------|------|
| 嵌合仕様 | はい | 設置アドバイス | 直接実装 |
|------|----|---------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |