

THM ET S7 50/12.5 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM ET S7 非接着剤ロールパッケージのラベルは、Siemens 製 SIMATIC ET 200S および S7 モジュールのラベリングに使用されます。M-Print® PRO ソフトウェアは、THM プリンターで THM ET S7 ラベルを個別に印刷する場合に使用できます。ラベルは簡単に分離できます。THM MultiMark プリンターは、高い耐久性を備えた印刷を実現します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | THM, デバイスマーカー, 50 x 12.5 mm, Siemens, 黄色 |
| 注文番号 | 1161810000 |
| 種別 | THM ET S7 50/12.5 GE |
| GTIN (EAN) | 4032248950690 |
| 数量 | 1 items |

THM ET S7 50/12.5 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.08 mm | 奥行き (インチ) | 0.0031 inch |
| 高さ | 50 mm | 高さ (インチ) | 1.9685 inch |
| 幅 | 12.5 mm | 幅 (インチ) | 0.4921 inch |
| 正味重量 | 570 g | | |

温度

動作温度範囲 -50...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | |
|-----------------|--|
| 抵抗コード準拠の素材色 | 4 |
| 印刷方法 | 熱伝達 |
| バージョン | ハロゲンフリー |
| 幅 | 12.5 mm |
| UL 94 可燃性等級 | HB |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -50 °C |
| 色 | 黄色 |
| ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | ポリプロピレン |
| 印刷文字 | 非搭載 |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム ラベルリール |
| UL 969 j 準拠の認可 | いいえ |
| 互換性を有するプリンター | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 Label reel = Device markers |
| 動作温度範囲 | -50...100 °C |
| 用途/製造元 | Siemens |
| ロールあたりの数 | 2000 |

装置マーカー

ハロゲン いいえ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



THM ET S7 50/12.5 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | RIBBON MM 110/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| 数量 | 1 ST | |