

RF RS 70 LI/A2/O.SG BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 70プロファイルは、必要な長さまで柔軟に拡張できる取り付けレール用の差し込み式モジュラーシステムです。それは、様々な長さの中間部分で構成されています。オプションでスナップインフットありまたはなし、さらに統合されたマーキングオプションを備えたエンドプレート。PCBは側面から挿入される一方、恒久的に統合されたラッチ脚により、安定した固定化が可能になります。

一般注文データ

バージョン	クリップインフット, RS 70 黒色, エンドプレート DIN 取り付けレール左, 幅: 10 mm
注文番号	1162890000
種別	RF RS 70 LI/A2/O.SG BK
GTIN (EAN)	4032248960606
数量	20 items

RF RS 70 LI/A2/O.SG BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	28.6 mm	奥行き (インチ)	1.126 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.7559 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.3937 inch
正味重量	5.1 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	絶縁材	PA 66
表面仕上	未処理	基本材質	PA 66
比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI		

一般データ

色	黒色	保護度合い	IP00
カラーチャート (類似)	RAL 9011	封止オプション	いいえ

分類

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

図面

