

## IL WMF2.5 BLZ OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

バージョン	ロックフック (端子), PA 66, 橙色
注文番号	<a href="#">1167440000</a>
種別	IL WMF2.5 BLZ OR
GTIN (EAN)	4032248958474
数量	50 items

## IL WMF2.5 BLZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	28.85 mm	奥行き (インチ)	1.1358 inch
高さ	16.6 mm	高さ (インチ)	0.6535 inch
幅	8.28 mm	幅 (インチ)	0.326 inch
正味重量	1.12 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 全般

極数	2
----	---

## 材料データ

基本材質	PA 66	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		