

IL WMF2.5 BLZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | ロックフック (端子), PA 66, 橙色 |
| 注文番号 | 1167440000 |
| 種別 | IL WMF2.5 BLZ OR |
| GTIN (EAN) | 4032248958474 |
| 数量 | 50 items |

IL WMF2.5 BLZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 28.85 mm | 奥行き (インチ) | 1.1358 inch |
| 高さ | 16.6 mm | 高さ (インチ) | 0.6535 inch |
| 幅 | 8.28 mm | 幅 (インチ) | 0.326 inch |
| 正味重量 | 1.12 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...55 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 100 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

全般

| | |
|----|---|
| 極数 | 2 |
|----|---|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|----|
| 基本材質 | PA 66 | 色 | 橙色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |