

FUCR 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, 旋回, プラグ接続可能, V-0, Wemid |
| 注文番号 | 1167680000 |
| 種別 | FUCR 100-250V SW |
| GTIN (EAN) | 4032248113897 |
| 数量 | 10 items |

FUCR 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 40.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.5945 inch |
| 高さ | 38 mm | 高さ (インチ) | 1.4961 inch |
| 幅 | 8 mm | 幅 (インチ) | 0.315 inch |
| 正味重量 | 7.9 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|--------|
| 周囲温度 | -5 °C...40 °C | 連続動作温度、最小 | -50 °C |
| 連続動作温度、最大 | 120 °C | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 7cl |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

バージョン ヒューズカートリッジ

全般

設置アドバイス 直接実装 動作温度範囲、最大 120 °C

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|----|
| 基本材質 | Wemid | 色 | 黒色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装 取り付け方式 接続されている

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |