

SAI-M23-KBC-1.00-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
注文番号	1170210000
種別	SAI-M23-KBC-1.00-1.5
GTIN (EAN)	4032248962174
数量	50 items

SAI-M23-KBC-1.00-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E344862

寸法と重量

長さ	16.5 mm	長さ (インチ)	0.6496 inch
正味重量	0.3 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

接触表面	金メッキ	接続方式	クリンプ接続
絶縁抵抗	> 1010 Ω	接点材質	亜鉛合金
導体断面、最大	1.5 mm ²	導体断面、最小	1 mm ²
プラギング回数	> 1000	接点形状 (オス/メス)	メス型


設定 reSAI M23 壓着工具

SAI M23圧着工具に関する設定	圧着工具	1203960000
	ロケータの位置	2
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	導体断面積 1.00 mm ²
		圧着マンドレル調整 0.86
		導体断面積 1.50 mm ²
		圧着マンドレル調整 0.95

分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

図面



SAI-M23-KBC-1.00-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

... M23 対応

ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	バージョン
注文番号	1203840000	信号および電源コンタクト用のプレス工具, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4032248986934	
数量	1 ST	
種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	バージョン
注文番号	1203960000	信号接点対応加圧ツール, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118000764	
数量	1 ST	