SAIE-M23-L-W 25X25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に 注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
注文番号	<u>1170330000</u>
種別	SAIE-M23-L-W 25X25
GTIN (EAN)	4032248962273
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

SAIE-M23-L-W 25X25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	4-
757	到
/ = \	Thirty.

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 68 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ハウジング主要材質	亜鉛合金	保護度合い	IP67, IP69K
汚染度	3	 シールド接続	はい
ハウジングの温度範囲	-40 ~ +125 °C		

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-24	ECLASS 11.0	27-44-02-24
ECLASS 12.0	27-44-02-24	ECLASS 13.0	27-44-02-24
ECLASS 14.0	27-44-02-24	ECLASS 15.0	27-44-02-24

カタログステータス / 図面 2



SAIE-M23-L-W 25X25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

