

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に 注文する必要があります。

#### 一般注文データ

バージョン	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
注文番号	<u>1170420000</u>
種別	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0
GTIN (EAN)	4032248962334
数量	50 items

カタログステータス / 図面 1



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

#### 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(UR)	E344862

#### 寸法と重量

正味重量 0.92 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

### 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

接触表面	金メッキ	接続方式	クリンプ接続
絶縁抵抗	> 1010 Ω	接点材質	亜鉛合金
導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>		4 mm <sup>2</sup>
プラギング回数	> 1000	接点形状(オス/メス)	メス型

### 分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面	www.weidmueller.com
図面	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### ... M23 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

#### 一般注文データ

種別 SAI M23 CRIMPING TOOL 1 バージョン 注文番号 1203840000 信号および電源コンタクト用のプレス工具,4インデントクリンプ GTIN (EAN) 4032248986934 数量 種別 SAI M23 CRIMPING TOOL 2 バージョン 1203960000 注文番号 信号接点対応加圧ツール,4インデントクリンプ 4050118000764 GTIN (EAN) 数量 1 ST

カタログステータス / 図面 4