PB-DP SUB-D ZF35TERM PS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似





最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを 提供しています

一般注文データ

バージョン	SUB-D
注文番号	<u>1173240000</u>
種別	PB-DP SUB-D ZF35TERM PS
GTIN (EAN)	4032248965878
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



PB-DP SUB-D ZF35TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ	16.8 mm	奥行き(インチ)	0.6614 inch
<u>深さ</u> 高さ	64.6 mm	高さ (インチ)	2.5433 inch
幅	46 mm	幅(インチ)	1.811 inch
正味重量	85.36 g		

温度

湿度 +25 ℃で最大75%、結露 しないこと

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6al
物ロ) REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

sub-Dコネクタの技術仕様

締付けトルク	0.3 Nm	ハウジング主要材質	ZnAl
湿度	+25 ℃で最大75%、結露 しないこと	保護度合い	IP30
プラギング回数	≥ 200	データレート	12 MBit/s
外向きエルボ	35°	- 終端抵抗あり	はい
BUS インターフェース	D-Sub 9極, ピン	標準コネクタおよびピンの割り当て	PROFIBUS仕様に準拠
インターロック	UNC4-40	ハウジングの温度範囲	-20+70 ° C
BUS PG インターフェース	D-Sub 9極, ソケット	BUS、ケーブルインターフェース	テンションクランプばね接 続
プログラミングインタフェース	はい		

分類

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 9.0	27-44-03-02
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-02
ECLASS 11.0	27-44-03-02	ECLASS 12.0	27-44-03-02
ECLASS 13.0	27-44-03-02	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		

カタログステータス / 図面 2



PB-DP SUB-D ZF35TERM PS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

