

BZT PRV16 SW 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	Pシリーズ, マーカーホルダー, 黒色, レベル数: 16, TS 35 x 15
注文番号	1173540000
種別	BZT PRV16 SW 35X15
GTIN (EAN)	4032248965885
数量	20 items

BZT PRV16 SW 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	113.4 mm	奥行き (インチ)	4.4646 inch
高さ	225 mm	高さ (インチ)	8.8582 inch
幅	10.2 mm	幅 (インチ)	0.4016 inch
正味重量	52.7 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数 32

システム仕様

バージョン	マウントレール用	レベル数	16
レベルごとのクランプポイント数	2	取り付けレール	TS 35 x 15

全般

取り付けレール TS 35 x 15

材料データ

基本材質	ポリカーボネート	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		