



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M16, 2.2 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	1185680000
種別	SKMUS M16-W
GTIN (EAN)	4050118269956
数量	240 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	3.2 mm	高さ (インチ)	0.126 inch
正味重量	4 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	ハロゲンフリー
AF サイズ 1	20 mm	厚さ	2.80 mm
ケーブルグラウンド	M 16	基本材質	ステンレススチール 1.4404
外付スレッド	M16	内付スレッド	M 16
ねじ山長さ	2.2 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		