

SKMUS M32-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SKMU SS (ステンレス鋼製ばね) , ロックナット, M 32, 3.8 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	1185710000
種別	SKMUS M32-W
GTIN (EAN)	4050118233759
数量	144 items

SKMUS M32-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	4.8 mm	高さ (インチ)	0.189 inch
正味重量	13.8 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	ハロゲンフリー
AF サイズ 1	38 mm	厚さ	4.00 mm
ケーブルグランド	M 32	基本材質	ステンレススチール 1.4404
外付スレッド	M 32	内付スレッド	M 32
ねじ山長さ	3.8 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		