



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

#### 一般注文データ

バージョン	SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 32, 3.8 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	<a href="#">1185710000</a>
種別	SKMUS M32-W
GTIN (EAN)	4050118233759
数量	144 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	4.8 mm	高さ (インチ)	0.189 inch
正味重量	13.8 g		

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	ハロゲンフリー
AF サイズ 1	38 mm	厚さ	4.00 mm
ケーブルグラウンド	M 32	基本材質	ステンレススチール 1.4404
外付スレッド	M 32	内付スレッド	M 32
ねじ山長さ	3.8 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		