データシート

# SKMUS M50-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | SKMU SS（ステンレス鋼製ばね）, ロックナット, M 50, 5.3 mm, ステンレススチール 1.4404 |
| 注文番号 | 1185730000 |
| 種別 | SKMUS M50-W |
| GTIN (EAN) | 4050118233773 |
| 数量 | 30 items |

# データシート

## SKMUS M50-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| ROHS | 適合 |

### 寸法と重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 6.3 mm | 高さ（インチ） | 0.248 inch |
| 正味重量 | 46 g | | |

### 温度

| |
|---|
| 動作温度 |

### 環境製品コンプライアンス

| | |
|---|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

### 一般的情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| スレッドピッチ | 1.5 mm | ハロゲン | ハロゲンフリー |
| AF サイズ 1 | 60 mm | 厚さ | 5.00 mm |
| ケーブルグランド | M 50 | 基本材質 | ステンレススチール 1.4404 |
| 外付スレッド | M 50 | 内付スレッド | M 50 |
| ねじ山長さ | 5.3 mm | | |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |