

SKMUS M63-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 63, 5.3 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	1185740000
種別	SKMUS M63-W
GTIN (EAN)	4050118269970
数量	20 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	6.3 mm	高さ (インチ)	0.248 inch
正味重量	90 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	ハロゲンフリー
AF サイズ 1	75 mm	厚さ	6.00 mm
ケーブルグラウンド	M 63	基本材質	ステンレススチール 1.4404
外付スレッド	M 63	内付スレッド	M 63
ねじ山長さ	5.3 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		