

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





A2L 種別のケーブルグランドは、非被覆ケーブルに適しており、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。

### 一般注文データ

パージョン	A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25 x 1.5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 真鍮、ニッ ケルメッキ
注文番号	<u>1186910000</u>
種別	A2L/25/M25-WM
GTIN (EAN)	4050118074369
数量	12 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

## 承認

MAMID承認件数	<b>(€ )</b> (€x)

# 寸法と重量

高さ	37.8 mm	高さ(インチ)	1.4882 inch
幅	39.5 mm	 幅(インチ)	1.5551 inch
長さ	53.8 mm	 長さ(インチ)	2.1181 inch
正味重量	136.47 g		

## 温度

動作温度	-50 °C	.120°C

# 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d

## 一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	20 mm	外側ケーブル直径、最小.	13.5 mm
O リング	シリコーン	締付けトルク	45 Nm
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-50 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	いいえ
標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	AF サイズ 1	36 mm
AF サイズ 2	36 mm	保護度合い	IP66, IP68
ケーブルグランド	M 25	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
シールインサート	シリコン	シーリング	シリコン
外付スレッド	M 25 x 1.5	ねじ山長さ	16 mm
防爆タイプ	Ex d – 耐圧防爆構造, Ex e – 安全増防爆構造	インストールのガイドライン	組立指示を参照

# 証明書番号ケーブルグランド

識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号、ケーブルグランド(CCC)	2020322313000069
証明書番号(IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

作成日 01.11.2025 06:56:24 MEZ

カタログステータス / 図面 2





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
ECLASS 13.0	27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### ナイロン製フラットワッシャ - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラ グ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

#### 一般注文データ

種別 GWDR M25-W 注文番号

1185620000 4064675423263

GTIN (EAN) 数量 100 ST

バージョン

閉鎖状態, M 25, ナイロン6

### 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



100 ST

幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラ グ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

### 一般注文データ

数量

種別 SKMU M25 MS バージョン 注文番号 1737010000 SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 25, 3.5 mm, 真

GTIN (EAN) 4008190956486 鍮、ニッケルメッキ

作成日 01.11.2025 06:56:24 MEZ

4 カタログステータス / 図面