

**A2LCS/20S/M20-NPT1/2F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A2LC 種別は、非被覆ケーブルに適したケーブルグランドで、導管接続対応のメスネジを提供し、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。

**一般注文データ**

バージョン	A2LC (Klipponは電線管接続糸非装甲、Ex e/d ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	<a href="#">1187290000</a>
種別	A2LCS/20S/M20-NPT1/2F
GTIN (EAN)	4050118078107
数量	24 items

**A2LCS/20S/M20-NPT1/2F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



ROHS

適合

**寸法と重量**

高さ	52.8 mm	高さ (インチ)	2.0787 inch
幅	28.5 mm	幅 (インチ)	1.122 inch
長さ	68.8 mm	長さ (インチ)	2.7087 inch
正味重量	129 g		

**温度**

動作温度 -50 °C...120 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般的情報**

外側ケーブル直径、最大.	11.7 mm	外側ケーブル直径、最小.	8 mm
O リング	シリコーン	締付けトルク	20 Nm
シリコーン	はい	動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
AF サイズ 1	26 mm	AF サイズ 2	26 mm
保護度合い	IP66, IP68	ケーブルグランド	M 20
基本材質	ステンレススチール 1.4404	シールインサート	シリコン
シーリング	シリコン	外付スレッド	M 20 x 1.5
ねじ山長さ	16 mm	防爆タイプ	Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造
インストールのガイドライン	組立指示を参照	電線管ネジサイズ (インチ)	NPT 1/2"

**証明書番号ケーブルグランド**

識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号 (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

**A2LCS/20S/M20-NPT1/2F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****分類**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

**A2LCS/20S/M20-NPT1/2F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****ステンレススチールロックナット、ナチュラル仕上**

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

**一般注文データ**

種別	SKMUS M20-W	バージョン
注文番号	<a href="#">1185690000</a>	SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 20, 2.2 mm, ス
GTIN (EAN)	4050118233742	テンレススチール 1.4404
数量	240 ST	

**ナイロン製フラットワッシャ - GWDR**

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

**一般注文データ**

種別	GWDR M20-W	バージョン
注文番号	<a href="#">1185610000</a>	閉鎖状態, M 20, ナイロン6
GTIN (EAN)	4050118078305	
数量	100 ST	