

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









VP モデルシリーズのストッププラグは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66/67/68 の侵入率を有し、防爆機器での未使用入力を埋める方法を提供します。

一般注文データ

バージョン	VP (KlipponEXトラス頭ブランキングプラグ), 閉 鎖栓, ストレート, M 25 x 1.5, 16 mm, ステンレス スチール 1.4404
注文番号	<u>1188710000</u>
種別	VPS M25-EX W
GTIN (EAN)	4050118237184
数量	16 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

小 心	

不詗



ROHS			

寸法と重量

高さ	21.5 mm	高さ (インチ)	0.8465 inch
幅	33 mm	 幅(インチ)	1.2992 inch
長さ	21.5 mm	 長さ(インチ)	0.8465 inch
直径	25 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	15 mm	正味重量	82.8 g

温度

動作温度 -50 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

般的情報

ヘッド直径	33.00 mm	Ο リング	シリコーン
締付けトルク	55 Nm	シリコーン	はい
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	ハロゲンフリー
標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	衝撃耐性	7.00J
保護度合い	IP66, IP68	ケーブルグランド	M 25
基本材質	ステンレススチール 1.4404	シールリングの直径	25.00 mm
外付スレッド	M 25 x 1.5	ねじ山長さ	16 mm
防爆タイプ	Ex d – 耐圧防爆構造, Ex e – 安全増防爆構造	インストールのガイドライン	組立指示を参照
六角ソケット	10 mm		

証明書番号ケーブルグランド

識別II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)証明書番号、ケーブルグランド (CCC)TÜV IT 16ATEX 059X (ATEX)証明書番号 (IECEx)IECEXTPS 16.0004X				
(IECEx)	識別	- ,		TÜV IT 16ATEX 059X
証明書番号(IECEX) IECEXTPS16.0004X		IECEx TPS 16.0004X	証明書番号、ケーブルグランド(CCC)	2020322313000069
	証明書番号(IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

分類

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451

作成日 06.11.2025 05:49:03 MEZ

2 カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ステンレススチールロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラ グ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

GTIN (EAN)

種別 SKMUS M25-W バージョン

注文番号 1185700000 SKMU SS(ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 25, 2.2 mm, ス

> 4050118269963 テンレススチール 1.4404

数量 240 ST

ナイロン製フラットワッシャ - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラ グ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 GWDR M25-W バージョン 注文番号 1185620000 閉鎖状態, M 25, ナイロン6

GTIN (EAN) 4064675423263

100 ST 数量

作成日 06.11.2025 05:49:03 MEZ

4 カタログステータス / 図面