



VP モデルシリーズのストッププラグは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66/67/68 の侵入率を有し、防爆機器での未使用入力を埋める方法を提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | VP (KlipponEXトラス頭ブランキングプラグ) , 閉鎖栓, ストレート, M 50 x 1.5, 16 mm, ステンレススチール 1.4404 |
| 注文番号 | 1188740000 |
| 種別 | VPS M50-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118237160 |
| 数量 | 6 items |

VPS M50-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

| | | | |
|-------|---------|----------|-------------|
| 高さ | 21.5 mm | 高さ (インチ) | 0.8465 inch |
| 幅 | 59 mm | 幅 (インチ) | 2.3228 inch |
| 長さ | 21.5 mm | 長さ (インチ) | 0.8465 inch |
| 直径 | 50 mm | 壁厚、最小 | 0.5 mm |
| 壁厚、最大 | 15 mm | 正味重量 | 338.55 g |

温度

動作温度 -50 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
 REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

| | | | |
|---------|---|---------------|----------|
| ヘッド直径 | 59.00 mm | O リング | シリコーン |
| 締めトルク | 100 Nm | シリコーン | はい |
| スレッドピッチ | 1.5 mm | ハロゲン | ハロゲンフリー |
| 標準 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | 衝撃耐性 | 7.00J |
| 保護度合い | IP66, IP68 | ケーブルグランド | M 50 |
| 基本材質 | ステンレススチール 1.4404 | シールリングの直径 | 50.00 mm |
| 外付スレッド | M 50 x 1.5 | ねじ山長さ | 16 mm |
| 防爆タイプ | Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造 | インストールのガイドライン | 組立指示を参照 |
| 六角ソケット | 10 mm | | |

証明書番号ケーブルグランド

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 識別 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 証明書番号、ケーブルグランド (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 証明書番号、ケーブルグランド (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X | 証明書番号、ケーブルグランド (CCC) | 2020322313000069 |
| 証明書番号 (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

分類

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |

VPS M50-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ステンレススチールロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SKMUS M50-W | バージョン |
| 注文番号 | 1185730000 | SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 50, 5.3 mm, ス |
| GTIN (EAN) | 4050118233773 | ステンレススチール 1.4404 |
| 数量 | 30 ST | |

ナイロン製フラットワッシャー - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | GWDR M50-W | バージョン |
| 注文番号 | 1185650000 | 閉鎖状態, M 50, ナイロン6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078312 | |
| 数量 | 25 ST | |