

VPS NPT1-1/4-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VP モデルシリーズのストッププラグは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66/67/68 の侵入率を有し、防爆機器での未使用入力を埋める方法を提供します。

一般注文データ

バージョン	VP (KlipponEXトラス頭ブランキングプラグ) , 閉鎖栓, ストレート, 1 1/4" NPT, 20 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	1188790000
種別	VPS NPT1-1/4-EX W
GTIN (EAN)	4050118237115
数量	12 items

VPS NPT1-1/4-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch
幅	41.9 mm	幅 (インチ)	1.6496 inch
長さ	20 mm	長さ (インチ)	0.7874 inch
直径	1.25 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	19 mm	正味重量	264.04 g

温度

動作温度 -50 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

O リング	シリコーン	締め付けトルク	113 Nm
シリコーン	はい	ハロゲン	ハロゲンフリー
標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	衝撃耐性	7.00J
保護度合い	IP66, IP68	ケーブルグランド	NPT 1-1/4"
基本材質	ステンレススチール 1.4404	シールリングの直径	1.25 mm
外付スレッド	1 1/4" NPT	ねじ山長さ	20 mm
防爆タイプ	Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造	インストールのガイドライン	組立指示を参照
六角ソケット	10 mm		

証明書番号ケーブルグランド

識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号 (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

作成日 01.07.2026 05:51:54 MEZ

カタログステータス / 図面