

**VGM25-SS68 11-20 BG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ、アクセサリ、ケーブルグランド、ステンレススチール 1.4305 (303)
注文番号	<a href="#">1193570000</a>
種別	VGM25-SS68 11-20 BG
GTIN (EAN)	4032248976546
数量	50 items

**VGM25-SS68 11-20 BG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

長さ	36.5 mm	長さ (インチ)	1.437 inch
正味重量	60.58 g		

**温度**

制限温度	-40 °C ... 130 °C
------	-------------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般的情報**

外側ケーブル直径、最大.	20 mm	外側ケーブル直径、最小.	11 mm
O リング	シリコーン	GWDR の保護度合い	IP68
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	130 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	ハロゲンフリー
標準	EN 45545-2:2013	AF サイズ	30 mm
保護度合い	IP68 - 15パール	ケーブルグランド	M 25
基本材質	ステンレススチール 1.4305 (303)	外付スレッド	M 25
ねじ山長さ	7.5 mm		

**分類**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		