

VGM40-SS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ、アクセサリ、ケーブルグランド、ステンレススチール 1.4305 (303)
注文番号	1193590000
種別	VGM40-SS68 20-32 BG
GTIN (EAN)	4032248976614
数量	10 items

VGM40-SS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

長さ	43 mm	長さ (インチ)	1.6929 inch
正味重量	146.43 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	32 mm	外側ケーブル直径、最小.	20 mm
O リング	シリコン	GWDR の保護度合い	IP68
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	130 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	ハロゲンフリー
標準	EN 45545-2:2013	AF サイズ 1	45 mm
AF サイズ	45 mm	保護度合い	IP68 - 15パール
ケーブルグランド	M 40	基本材質	ステンレススチール 1.4305 (303)
外付スレッド	M 40	ねじ山長さ	8 mm

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		