

## VGM32-MS68 15-25 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| バージョン      | HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, 真鍮, ニッケルメッキ |
| 注文番号       | <a href="#">1193610000</a>            |
| 種別         | VGM32-MS68 15-25 BG                   |
| GTIN (EAN) | 4032248976621                         |
| 数量         | 25 items                              |

## VGM32-MS68 15-25 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |        |          |             |
|------|--------|----------|-------------|
| 長さ   | 40 mm  | 長さ (インチ) | 1.5748 inch |
| 正味重量 | 99.3 g |          |             |

## 温度

制限温度 -40 °C ... 130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## 一般的情報

|              |                 |              |              |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| 外側ケーブル直径、最大. | 25 mm           | 外側ケーブル直径、最小. | 15 mm        |
| O リング        | NBR             | GWDR の保護度合い  | IP68         |
| UL 94 可燃性等級  | V-0             | 動作温度範囲、最大    | 130 °C       |
| 動作温度範囲、最小    | -40 °C          | ハロゲン         | ハロゲンフリー      |
| 標準           | EN 45545-2:2013 | AF サイズ 1     | 36 mm        |
| AF サイズ       | 36 mm           | 保護度合い        | IP68 - 15パール |
| ケーブルグランド     | M 32            | 基本材質         | 真鍮、ニッケルメッキ   |
| 外付スレッド       | M 32            | ねじ山長さ        | 8 mm         |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |