

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













2 つの I/O スレーブ間、または制御と単体の I/O サ ブスクライバ間の接続を実現する最も確実な方法 は、組立済ケーブルによる方法です。ケーブル配線 は、PROFIBUS、CANopen、DeviceNetTM、EtherCAT、 イーサネットを対象範囲とします。

一般注文データ

バージョン	母線, 極数: 4, 0.5 m, ピン、ストレート, RJ45, シールド仕様: はい, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号	<u>1201210050</u>
種別	SAIL-M8GRJ45-4S0.5UIE
GTIN (EAN)	4050118538618
数量	1 items

1 カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

-60	="
<i>1</i> =K	=:::

MAMID承認件数

(€ 點

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 26 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 6c
場合)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	0.5 m	シースカラー	緑色
耐油性	Yes	ケーブルキャリアに最適	はい
コア断面積	0.15 mm ²	シールド仕様	はい
ハロゲン	いいえ	絶縁	PP
加速	5 m/s ²	曲げ半径、最小、移動	
曲げ半径、最小、定置	4 x ケーブル直径	曲げサイクル	5 Mio
延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1-2	速度	180 m/s
シース材料	PUR	UL AWM スタイル準拠の外装	20963 (80 °C / 30 V)
カラーコーディング	青色, オレンジ, 白色/青色, 白色/オレンジ	温度範囲、固定	-4080 °C
極数	4	外径	4.8 mm ± 0.3 mm

-般的な技術データ

バージョン	ピン、ストレート, RJ45	ハウジング主要材質	PUR
保護度合い	IP67	ジャンパー	 該当なし
スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ	ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C
締付けトルク	M8: 0.6 Nm		

プラグ、右

プラグ右 コネクタ, RJ45, IP20, オス 型接点, 直線, シールド仕様

プラグ、左

左プラグ コネクタ, M8, 極数: 4, IP67, オス型接点, 直線, シールド仕様

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599	
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599	

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図






Male, straight

RJ45

極スキーム

極スキーム



Pin

RJ45





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

理想的な工具:トルク機能を備えたScrewty®





Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F