データシート

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

バージョン	信号接点対応加圧ツール, 4インデントクリンプ
注文番号	1203960000
種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 2
GTIN (EAN)	4050118000764
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-12-31T00:00:00+01:00

データシート

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	175 mm	長さ（インチ）	6.8898 inch
正味重量	478 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし	動作温度、最大	125 °C
動作温度、最小	-40 °C		

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	2.5 mm²	フェルール断面積、最小.	0.14 mm²
クリンプタイプ/プロファイル	4インデントクリンプ		

接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大. AWG	AWG 13
導体横断面、最小. AWG	AWG 28		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

2 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	バージョン
注文番号	1170250000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962211	
数量	50 ST	

種別	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	バージョン
注文番号	1170260000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962099	
数量	50 ST	

1.5 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1	バージョン
注文番号	1170220000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962204	
数量	50 ST	

種別	SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0	バージョン
注文番号	1170240000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962150	
数量	50 ST	

種別	SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56	バージョン
注文番号	1170230000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962129	
数量	50 ST	

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

1 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	バージョン
注文番号	1170170000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962310	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	バージョン
注文番号	1170150000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248961108	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	バージョン
注文番号	1170140000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962235	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	バージョン
注文番号	1170210000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962174	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	バージョン
注文番号	1170180000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962075	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	バージョン
注文番号	1995860000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248926152	
数量	50 ST	