

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプは交換不可, 標準
注文番号	<u>1205000000</u>
種別	HDC 10B ABU
GTIN (EAN)	4008190872960
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

#### 承認

MAMID承認件数		Jane Printer
		(=)
	( ( )	IC DNV

ROHS	適合	_
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	_
証明書番号(cURus)	E92202	_

## 寸法と重量

高さ	29.3 mm	高さ(インチ)	1.1535 inch
幅	55 mm	幅(インチ)	2.1654 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	 取付寸法 - 幅	83 mm
正味重量	146 g		

#### 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

#### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f	
耐薬品性	物質	アセトン	
	耐薬品性	条件付き耐性	
	物質	掘削油	
	耐薬品性	耐性	
	物質	ディーゼル	
	耐薬品性	耐性	
	物質	エチルアルコール	
	耐薬品性	耐性	
	物質	トランスミッション油	
	耐薬品性	耐性	
	物質	作動油	
	耐薬品性	耐性	
	物質	冷却剤	
	耐薬品性		
	物質	石油ベンジン	
	耐薬品性	耐性	
	物質	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	耐薬品性	耐性	
	物質	高級ガソリン	
	耐薬品性	条件付き耐性	
	物質	水	
	耐薬品性	耐性	
	物質	紫外線	
	耐薬品性	不安定	
	物質	オゾン	
	耐薬品性	不安定	

カタログステータス / 図面 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

バージョン			
上部/底部/蓋	下部	ハウジング設計	隔壁ハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククラン プ, サイドロッククランプ は交換不可	設計	標準
設置サイズ	4	種別	バルクヘッド(フィードス ルー)
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
色(RAL)	RAL 7035	BG	4
Moduplug®に最適	はい		
一般データ			
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP65, 勘合状態	EMC ハウジング	いいえ
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆 性		
寸法			
ウピッチ馬 40	00	長 ル ようどう どう	40
<u>穴ピッチ長 A2</u>	83 mm	幅ハウジングC	43 mm
幅の基準C1	47 mm	ハウジングの全長	73 mm
ハウジングBの高さ 	30 mm	基準B1の高さ	5.3 mm
重要なメモ			
製品情報	ハウジングの取り付け時は、	フラットガスケットが正しく取	Qり付けられていることを確認します。
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000437 EC000437	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000437 27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-44-02-02	LCLA33 14.0	Z/-44-UZ-UZ
LCLASS 15.0	∠1-44-UZ-UZ		

カタログステータス / 図面 3






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

種別	HDC 10B DODQ 4BO
注文番号	1665230000
GTIN (EAN)	4008190421939
数量	1 ST

バージョン

HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ

ジング下部カバー,下側のサイドロッククランプ,標準

カタログステータス/図面