

**A2LC/25/M25-M25F-WM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A2LC 種別は、非被覆ケーブルに適したケーブルグランドで、導管接続対応のメスネジを提供し、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。

**一般注文データ**

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | A2LC (Klipponは電線管接続系非装甲、Ex e/d ケーブルグランド) , ケーブルグランド, ストレート, M 25 x 1.5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号       | <a href="#">1205120000</a>  |
| 種別         | A2LC/25/M25-M25F-WM   |
| GTIN (EAN) | 4050118074628   |
| 数量         | 12 items  |

**A2LC/25/M25-M25F-WM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



ROHS

適合

**寸法と重量**

|      |         |
|------|---------|
| 高さ   | 53.8 mm |
| 幅    | 39.5 mm |
| 長さ   | 69.8 mm |
| 正味重量 | 270 g   |

|          |             |
|----------|-------------|
| 高さ (インチ) | 2.1181 inch |
| 幅 (インチ)  | 1.5551 inch |
| 長さ (インチ) | 2.748 inch  |

**温度**

動作温度 -50 °C...120 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160

**一般の情報**

|              |        |              |   |
|--------------|--------|--------------|---|
| 外側ケーブル直径、最大. | 20 mm  | 外側ケーブル直径、最小. | 13.5 mm   |
| O リング        | シリコーン  | 締付けトルク       | 45 Nm   |
| シリコーン        | はい     | 動作温度範囲、最大    | 120 °C  |
| 動作温度範囲、最小    | -50 °C | スレッドピッチ      | 1.5 mm  |
| ハロゲン         | いいえ    | 標準           | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| AF サイズ 1 | 36 mm                         |
| 保護度合い    | IP66, IP68                    |
| 基本材質     | 真鍮、ニッケルメッキ                    |
| シーリング    | シリコン                          |
| ねじ山長さ    | 16 mm                         |
| 防爆タイプ    | Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造 |

|                |            |
|----------------|------------|
| AF サイズ 2       | 36 mm      |
| ケーブルグランド       | M 25       |
| シールインサート       | シリコン       |
| 外付スレッド         | M 25 x 1.5 |
| 経路ネジサイズ (メートル) | M25        |
| インストールのガイドライン  | 組立指示を参照    |

**証明書番号ケーブルグランド**

|                        |   |
|------------------------|---|
| 識別                     | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
| 証明書番号、ケーブルグランド (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X                                  |
| 証明書番号 (IECEX)          | IECEXTPS16.0004X                                    |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 証明書番号、ケーブルグランド (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 証明書番号、ケーブルグランド (CCC)  | 2020322313000069   |

**A2LC/25/M25-M25F-WM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 |             |             |

**A2LC/25/M25-M25F-WM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****ナイロン製フラットワッシャ - GWDR**

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

**一般注文データ**

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | GWDR M25-W                 | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1185620000</a> | 閉鎖状態, M 25, ナイロン6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423263              |                   |
| 数量         | 100 ST                     |                   |

**真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ**

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SKMU M25 MS                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1737010000</a> | SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 25, 3.5 mm, 真鍮、ニッケルメッキ |
| GTIN (EAN) | 4008190956486              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |