

VGM40/1-MS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ、アクセサリ、ケーブルグランド、真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1205890000
種別	VGM40/1-MS68 20-32 BG
GTIN (EAN)	4032248987818
数量	10 items

VGM40/1-MS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

長さ	82 mm	長さ (インチ)	3.2283 inch
正味重量	340 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 130 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

外側ケーブル直径、最大	32 mm	外側ケーブル直径、最小	20 mm
O リング	NBR	GWDR の保護度合い	IP68
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	130 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	ハロゲンフリー
標準	EN 45545-2:2013	AF サイズ 1	45 mm
AF サイズ	45 mm	保護度合い	IP68 - 15 バール
ケーブルグランド	M 40	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
外付スレッド	M 40	ねじ山長さ	8 mm

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM40/1-MS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面