HDC 06B DC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







保護対応の輸送用キャップは、サイズ 3、4、6、8 に対して使用できます。標準 IP65 ハウジングで使用できます。保護形状 IP20 に対応し、すべてのハウジングベース、隔壁およびベースハウジングで使用可能です。内蔵アイレットには、ランヤード (付属はしていません) を通すことができます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, アクセサリ, 保護キャップ
注文番号	<u>1215900000</u>
種別	HDC 06B DC
GTIN (EAN)	4050118000054
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1

HDC 06B DC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	2
7±Y	="
牙	

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

高さ	18 mm	高さ(インチ)	0.7087 inch
幅	46 mm	 幅(インチ)	1.811 inch
長さ	62 mm	 長さ(インチ)	2.4409 inch
正味重量	6.42 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
110110 73/10/1/70	十週(元宗なり)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

設置サイズ	3	色	白色,透明
保護度合い	IP20	基本材質	ポリプロピレン
BG	3		

分類

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		



HDC 06B DC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面



