

HDC 10B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



保護対応の輸送用キャップは、サイズ 3、4、6、8 に対して使用できます。標準 IP65 ハウジングで使用できます。保護形状 IP20 に対応し、すべてのハウジングベース、隔壁およびベースハウジングで使用可能です。内蔵アイレットには、ランヤード (付属はしていません) を通すことができます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, アクセサリ, 保護キャップ
注文番号	1215910000
種別	HDC 10B DC
GTIN (EAN)	4050118000122
数量	20 items

HDC 10B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.7087 inch
幅	46 mm	幅 (インチ)	1.811 inch
長さ	76 mm	長さ (インチ)	2.9921 inch
正味重量	8.4 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

設置サイズ	4	色	白色, 透明
保護度合い	IP20	基本材質	ポリプロピレン
BG	4		

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC 10B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

