

SAI-M23-BE-9-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ |
| 注文番号 | 1224740000 |
| 種別 | SAI-M23-BE-9-F-G |
| GTIN (EAN) | 4050118008388 |
| 数量 | 1 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 最終注文日 | 2026-12-31T00:00:00+01:00 |

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E344862 |

寸法と重量

| | |
|------|-------|
| 正味重量 | 9.4 g |
|------|-------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|--------------|----------------------|----------|---------------------|
| 極数 | 9 | コーディング | なし |
| 接触表面 | 金メッキ | 接続方式 | はんだカップ |
| ハウジング主要材質 | 熱可塑性ポリアミドPA 6、PBT | 接点材質 | 亜鉛合金 |
| 公称電圧 | 200 V | 公称電流 | 8 A |
| プラグイン回数 | > 1000 | 汚染度 | 3 |
| 接点形状 (オス/メス) | メス型 | 接続断面積、最大 | 1.5 mm ² |
| 接続断面積、最小 | 0.08 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ETIM 10.0 | EC003557 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 | | |

SAI-M23-BE-9-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

