

EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



装置設定の保存および読み込み対応モジュール

- 機器交換時の簡単な再設定によるシステム停止時間短縮
- デバイスの再起動後に保存済み設定の自動読み込みが可能
- 小型で堅固な形状
- すべてのワイドミュラーマネージドスイッチおよび産業用 WLAN 装置で使用可能

一般注文データ

バージョン	Configuration module, IP40, 0 °C...60 °C
注文番号	1241430000
種別	EBR-MODULE RS232
GTIN (EAN)	4050118029086
数量	1 items

EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	97 mm	奥行き (インチ)	3.8189 inch
高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.4724 inch
幅	32.5 mm	幅 (インチ)	1.2795 inch
正味重量	50 g		

温度

保管温度	-20 °C...70 °C	動作温度	0 °C...60 °C
湿度	5 ~ 95% (結露なし)		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7cl
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

EMCの適合性と承認

EMC 基準	FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 2, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stage 3, EN 61000-4-5 (surge voltage), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

保証

時間間隔	5 年
------	-----

技術データ

ケーブル長	0.35 m	固定形式	M4スクリュー(< 4 mm)
ハウジング主要材質	PVC鋳造	保護度合い	IP40

環境条件

動作温度、最大	60 °C	動作温度、最小	0 °C
湿度	5 ~ 95% (結露なし)	保管温度、最大	70 °C
保管温度、最小	-20 °C		

電源装置

接続の種別	RJ45ポート, RS232
-------	----------------

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		