ERTE AN HTF DFF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクターおよびフラットブレードレセプタクル対応 クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

	'	
バージョン	プレスツール, 交換部品	
注文番号	<u>1246740000</u>	
種別	ERTE AN HTF DFF	
GTIN (EAN)	4050118034967	
数量	1 items	

カタログステータス / 図面 1

ERTE AN HTF DFF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	60 mm	奥行き(インチ)	2.3622 inch
高さ	40 mm	 高さ(インチ)	1.5748 inch
幅	15 mm	 幅(インチ)	0.5906 inch
正味重量	28 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

技術データ

バージョン	圧着ツールHTF DFFの交換
ハーション	江省 / 一/VITT DFFの文英
	화유 停止

分類

ETIM 6.0	EC002691	ETIM 7.0	EC002691
ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 9.0	21-04-92-40
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-40
ECLASS 11.0	21-04-51-92	ECLASS 12.0	21-04-51-92
ECLASS 13.0	21-04-51-92	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

カタログステータス / 図面 2