

## WAH 70 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

## 一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, フード, 黒色, 31 mm
注文番号	<a href="#">1247330000</a>
種別	WAH 70 SW
GTIN (EAN)	4050118038248
数量	20 items

## WAH 70 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	29.9 mm	奥行き (インチ)	1.1772 inch
高さ	85 mm	高さ (インチ)	3.3464 inch
幅	31 mm	幅 (インチ)	1.2205 inch
正味重量	10.9 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材料データ

基本材質	ポリアミド66	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		