

WAH 185/300 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, フード, 黒色, 54 mm
注文番号	1248980000
種別	WAH 185/300 SW
GTIN (EAN)	4050118039511
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2027-04-30T00:00:00+02:00

WAH 185/300 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	43.9 mm	奥行き (インチ)	1.7283 inch
高さ	139 mm	高さ (インチ)	5.4724 inch
幅	54 mm	幅 (インチ)	2.126 inch
正味重量	26.36 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.379 kg CO2 eq.	

全般

設置アドバイス 直接実装

材料データ

基本材質	ポリアミド66	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		