

**DP WGK 95 BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**製品イメージ**

**統合、拡張、カスタマイズ：**あらゆるアプリケーションに最適な付加価値を提供します。総合システムアクセサリを使用すると、関連するアプリケーションの特定要件を満たすために、インターフェースを簡単に適用できます。

**一般注文データ**

バージョン	OMNIMATE電源 - シリーズWGK, フィードスルーブレード
注文番号	<a href="#">1250620000</a>
種別	DP WGK 95 BK BX
GTIN (EAN)	4050118041811
数量	10 items
製品データ	UL:

**DP WGK 95 BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

高さ	74 mm	高さ (インチ)	2.9134 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.5906 inch
長さ	50 mm	長さ (インチ)	1.9685 inch
正味重量	13.25 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システムパラメータ**

製品ファミリー	OMNIMATE電源 - シリーズWGK
---------	----------------------

**材料データ**

絶縁材	Wemid (PA)	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	120
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	120 °C

**接続に適した導体**

参考テキスト	フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。, プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくてできません
--------	---

**IEC規格に準拠した公称データ**

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1
------------	-------------

**梱包**

VPE 長	181.00 mm	VPE幅	119.00 mm
VPEの高さ	71.00 mm		

**重要なメモ**

注意事項	• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months
------	--

**分類**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		