

## DP VWGK 4 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーションに最適な付加価値を提供します。総合システムアクセサリを使用すると、関連するアプリケーションの特定要件を満たすために、インターフェースを簡単に適用できます。

## 一般注文データ

バージョン	OMNIMATE電源 - シリーズWGK, フィードスルーブレード
注文番号	<a href="#">1251030000</a>
種別	DP VWGK 4 BK BX
GTIN (EAN)	4050118042597
数量	50 items
製品データ	UL:

## DP VWGK 4 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

高さ	20.5 mm	高さ (インチ)	0.8071 inch
幅	4 mm	幅 (インチ)	0.1575 inch
長さ	11.4 mm	長さ (インチ)	0.4488 inch
正味重量	0.55 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATE電源 - シリーズWGK
---------	----------------------

## 材料データ

絶縁材	Wemid (PA)	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	120 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	120 °C

## 接続に適した導体

参照テキスト	フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。, プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくてできません
--------	---

## IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1
------------	-------------

## 梱包

VPE 長	103.00 mm	VPE幅	91.00 mm
VPEの高さ	14.00 mm		

## 重要なメモ

注意事項	• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months
------	--

## 分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		