

ERME VKSW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



配線ダクトカッターは、配線チャンネルを手動で切断するために使用し、最大 125 mm 幅と 2.5 mm 厚壁に対応します。フィラーによって非強化プラスチックのみに適用されます。

- バリや廃棄物のないカット
- 精密なカットを行うガイド装置付属レングスストップ (1,000 mm)
- 作業台や同様の作業面に取り付け対応テーブルトップユニット
- 特殊鋼製硬化切刃

一般注文データ

バージョン	Spare cutting blade
注文番号	1251270000
種別	ERME VKSW
GTIN (EAN)	4050118042436
数量	1 items

ERME VKSW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	3.4 mm	奥行き (インチ)	0.1339 inch
高さ	71 mm	高さ (インチ)	2.7953 inch
幅	207 mm	幅 (インチ)	8.1496 inch
長さ	207 mm	長さ (インチ)	8.1496 inch
正味重量	263 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

技術データ

項目説明	VKSWワイヤチャンネル カッター用スペアブレード
------	------------------------------

分類

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		